

KeyDesign – hantering av fabrikat EVVA i version 2.4

Notera att detta dokument endast gäller EVVA

Så här ser låssystemegenskaperna ut för fabrikat EVVA i 2.3

Fabrikat EVVA Koncept DPI

Antal st

Standardcylinder

Systemprofil

Sidebarkod

Nyckelkod

Ytbeh.

- DPI
- DPI Flex
- DPI Zemiflex
- DPI Reflex
- EPS
- EPS Flex
- EPS Zemiflex
- EPS Reflex
- 1KS
- 3KS
- 3KS+
- ICS

För EPS visar Systemprofilvalet

Systemprofil

Sidebarkod

- 23/3
- 23/4
- 23/5
- 1-13
- 4-13
- 4-12
- 2-14

Så här ser låssystemegenskaperna ut för fabrikat EVVA i 2.4

Fabrikat EVVA Koncept ICS

Standardcylinder

Systemprofil

Sidebarkod

Nyckelkod

Ytbeh.

- DPI
- EPS
- EPS-M
- EPS-NP
- 1KS
- 3KS
- 3KS+
- ICS

För koncept med möjlighet till flexning av nycklar (DPI och EPS) tillkommer

Fabrikat	EVVA	Tillägg	Standard
Koncept	EPS	Antal st	Standard Flex Reflex Zemiflex

Flexregistreringar ligger alltså numera som separat val.

EPS har delats upp på "delkoncepten" EPS och EPS-M, och tillkommit har EPS-NP

För EPS är därför profilvalen separerade

Koncept	EPS
Standardcylinder	
Systemprofil	F15
Sidebarkod	23/3 23/4 23/5

Koncept	EPS-M
Standardcylinder	
Systemprofil	F15
Sidebarkod	1-13 4-13 4-12 2-14 1-14

Koncept	EPS-NP
Standardcylinder	
Systemprofil	F15
Sidebarkod	136/123 236/124

Vad händer vid uppgradering till KeyDesign 2.4

När det finns ny version av KeyDesign tillgänglig från CadWare kommer ett "PING", då ska låssmeden uppdatera till denna nya version.

För fabrikat EVVA kommer detta att behöva göras så snart som möjligt, eftersom Evva Scandinavia då också har uppgraderat.

Med nya KeyDesign 2.4 installerat ändras alla befintliga låssystem automatiskt.

Hur ser det ut hos låssmeden om han fortfarande kör KeyDesign 2.3

När låssmeden läser på beräknade nya system och/eller service som gjorts av EVVA från och med den 26 maj 2021 i sin nya KeyDesign 2.4, medan låssmeden inte har uppdaterat utan kör 2.3 kommer de nyinlästa låssystemen inte att visas korrekt.

Alla fabrikat med flexmöjlighet, dvs DPI, EPS, EPS-M och EPS-NP redovisas som "DPI". Endast gamla DPI är korrekt och redovisas också med systemprofil enligt ovan. För alla EPS visas förutom "DPI" också systemprofilen "tom" i systemegenskaperna.

Istället för som helt korrekt i KeyDesign 2.4

Fabrikat	EVVA	Tillägg	Standard
Koncept	EPS-M	Antal stift	7-stift
Standardcylinder	<input type="text"/>	Ytbeh.	<input type="text"/>
Systemprofil	2-14	F5	
Sidebarkod	F5	Nyckelkod	<input type="text"/>

visas i KeyDesign 2.3 det något förvirrande

Fabrikat	EVVA	Koncept	DPI
		Antal stift	7-stift
Standardcylinder	<input type="text"/>	Ytbeh.	<input type="text"/>
Systemprofil		F5	
Sidebarkod	F5	Nyckelkod	<input type="text"/>

alternativt DPI Reflex / Flex / Zemiflex.

Det står alltså DPI istället för EPS-M (i detta fall) och fältet för systemprofil 2-14 är det tomt.

Systemprofil visas inte här eftersom den är varken 6/3 eller 6/5 som tillhör DPI, utan 2-14 som tillhör EPS-M.

Om du inte hunnit uppdatera till version 2.3 försök absolut inte ändra systemprofilvärdet.

Skriver ut du delningsrapport är profilen ändå korrekt (men det står DPI):

Fabrikat: EVVA	Profil: 2-14
Koncept: DPI	


Om du ändrar till "blank" systemprofil tappar du profilinformationen helt, och då måste du senare beställa ny ZIP-fil från Evva Scandinavia.

Om du inte "saboterat" profilen så kommer inställningarna att bli korrekta så fort du uppgraderar till version 2.4

Detta gäller när du uppgraderat till KeyDesign 2.4

Om du har något serviceuppgrad från EVVA Scandinavia gjorda den 25 maj eller tidigare som du INTE hunnit läsa på ska du inte läsa på dessa efter att du uppgraderat till KeyDesign 2.4
Beställ istället ny ZIP-fil från EVVA Scandinavia.

När du ska göra importen visas vilken version filen är skapad i, t ex



Efter att du uppgraderat till KeyDesign 2.4 ska du alltså inte importera ZIP-filer som är gjorda i en äldre version, det måste stå Exporterat från KD v2.4.-någonting.

Om du ändå av misstag skulle importera en äldre fil kan det bli konstigheter i systemegenskaperna. Så här kan det t ex se ut:

Fabrikat	EVVA	Tillägg	
Koncept		Antal stift	7-stift

Och i rapporthuvudena för delningar mm

CYLINDERDELNINGAR

Fabrikat: EVVA

Profil: 4-12

Koncept: P

Även du gäller följande under förutsättning att du inte "saboterat systemprofilen":

Starta om KeyDesign 2.4 (redan installerad) så rättas detta till.

Hur hanterar du äldre säkerhetskopior av låssystem?

Om du blir tvungen att läsa på en äldre säkerhetskopia av ett låssystem kan du få samma problem som om du läser på en gammal ZIP.

Efter att ha importerat den gamla säkerhetskopian, starta om KeyDesign.